



Avlastningsstag STR

Bruksområde

Benyttes som support eller et avlastningsstag som forsterkning på konsoller og skinnesystemer.

Materiale

Kaldbearbeidet rør, EN 10216-1, varmforsinket/HCP

Montering

Monter Avlastningsstaget STR i hullet på den horisontale armen av konsollen. Benytt Skinnemutter m/fjærskive for montering under Konsoll 41, og gjennomgående skrue og Låseklo ved montering over Konsoll 41. Benytt skruedimensjon iht tabell.

Type	Anbefalt bolt	Tillatt last, uttrekk/trykk
300/200	M10 x 80	7,0 kN
550/350	M10 x 80	7,0 kN
725/400	M10 x 100	12,0 kN
850/550	M10 x 100	12,0 kN

Type konsoll	Rør	L [mm]	Hulldia. [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
300/200	R ¾"	285	11	0.310	10	3442658
550/350	R ½"	490	11	0.515	10	3442659
725/400	R ¾"	530	11	0.902	10	3442661
850/550	R ¾"	740	11	1.165	10	3442665